

ACCRETECH  
HIGH SECURITY DELIVERY BOXS  
TR-20/30/40 SERIES

TR-20/30/40シリーズ

No.02-1001A



液晶タッチパネル式操作ガイドで簡単操作  
両面タイプ(前入れ後出しユニット)もラインナップ  
ステンレスヘアライン仕様により耐サビ性に優れ、変色がありません



5.7インチ液晶タッチパネル集中コントロール方式

# 宅配ロッカー

株式会社東精ボックス

## TR-20/30/40シリーズのタイプ

- 任意暗証番号で預けるタイプ …………… TR-20
- 部屋番号で預けるタイプ …………… TR-30  
※TR-20/30共に、前入れ前出しユニットのみとなります。
- 部屋番号で預ける両面タイプ …………… TR-40  
※TR-40は前入れ後出しユニットのみとなります。

### ● 特 徴

★液晶タッチパネルを搭載 (5.7インチ大型パネル標準)

★充実した管理機能を搭載

- ・液晶タッチパネルでの簡単操作。
- ・部屋番号または任意暗証番号で預けるタイプがあります。
- ・荷物のお届けがある部屋番号を表示します。
- ・使用中のボックスを表示します。
- ・大型ボックスには人体センサー付。
- ・ドアがこじ開けられた時は警報ブザーが鳴り連絡先を表示します。
- ・停電時でもデータはメモリーにて保持されています。
- ・停電時、非常解除キーでドアを開けることができます。
- ・居住者と外来者、双方間で荷物の受け渡しが可能です。(クリーニング、宅配便等)
- ・TR-40には、バイリンガル仕様(英語モード)標準。


「ナノイー」による除菌機能オプション選択対応※1

- ※1 ●ナノイー(技術)には菌・ウイルス等を抑制する機能はありますが、これにより無菌状態をつくりだすものではありません。  
●実際の効果は、ご使用状況によって異なります。

【試験依頼先】(財)日本食品分析センター【試験方法】45L試験空間で直接曝露し、試験容器内の布に染み込んだ菌数を測定  
【除菌の方法】ナノイーを放出【対象】布に染み付いた1種類の菌【試験結果】4時間で99%以上抑制第208120880-001号  
※「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークはパナソニック電工の商標です。

### ● 簡単操作

★液晶タッチパネルに操作方法が表示されますので、簡単に操作できます。



## 管理者モード(管理用暗証番号)にて、多彩な管理が出来ます

### ● 管理機能

- ・ 時刻設定：操作履歴の時間管理用時計及び表示時刻の設定ができます。操作パネルに時刻表示されます。
- ・ 履歴表示：操作履歴が表示され、事故の際の調査に有効です。
- ・ 機能確認：ドアの開閉が個別に出来ますので、鍵の確認、ボックスの掃除に便利です。
- ・ 暗証番号：暗証番号の設定、変更が出来ます。
- ・ 故障復帰：使用を停止したボックスを再稼働させることが出来ます。
- ・ 滞留時間：滞留中のボックス情報を表示できます。
- ・ データクリア：任意のボックス情報をクリアできます。

### ● TR-20/30/40シリーズのラインアップ(以下のモデルよりご選択できます)

**モデル説明**


TR-□□□□

- コントロール部を表します(Cがコントロール付、1台は必要です)。
- 材質を表します(SS:ステンレス・ヘアライン仕上げ、F:スチール焼付塗装仕上げ)。
- ボックスの数を表します。
- シリーズを表します(30、40: 部屋番号預け、20: 任意暗証番号預け、40: 部屋番号預け両面仕様)。

(例)

TR-24C SS

- コントロール付き
- ステンレスHL
- 4ボックス
- 部屋番号預け



(オプション対応)


※以下の2サイズをご用意しております。

標準サイズ：W500、D600 (TR-40はD623)、H1800

Sサイズ：W420、D600 (TR-40はD623)、H1800

# TR-20/30/40シリーズの施工参考図

TR-40シリーズは両面仕様につき、背面の壁はありません。電源は天井または下部より引き込みます。



## 仕様

形式	TR-20・30:前入れ前出し TR-40:前入れ後出し
本体・扉・材質	F仕様: スチール・樹脂系焼付け塗装 SS仕様: SUS443 ヘアライン仕上げ
機能	居住者: 受取/預け/着荷表示/滞留表示 外来者: 届け/引取 管理: 故障復帰/暗証番号/時刻設定/履歴表示/機能確認
受取届け	30, 40 (部屋番号+専用暗証番号入力) 20 (部屋番号+任意暗証番号入力) 30, 40 (部屋番号入力) 20 (部屋番号入力+任意暗証番号入力)
操作方法	液晶タッチパネル入力方式
着荷表示	液晶タッチパネルに部屋番号表示
受領印	受領書挿入し受領ボタンにより押印
施錠/開錠	CPU制御電気錠
最大ボックス数	14ボックス(大型ボックス1個の場合、20/30は15ボックスまで可能)
最大暗証登録数	400
使用環境	室内: 耐環境温度0~40℃、相対湿度95%RH以下(結露不可)
電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	50W

### 標準色



日塗工 U22-85C  
3分艶消 アイボリー

※指定色もお受けします。(オプション)

## ●「宅配ロッカーを安全・快適にご利用頂く為の保守管理体制を設けています。」

### 1) 年間保守契約(フルメンテナンス)

- ・定期的を実施する点検
- ・24時間フリーダイヤルによる電話対応
- ・トラブル発生時の出張サービス(年間10回まで、ただし部品代は除きます。)

### 2) スポット出張点検・修理

※料金・詳しい内容については、当社へお問い合わせ下さい。

**安全事項** ●表示された正しい電源、電圧でご使用ください。●ご使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上でご使用ください。●水のかかる場所、高温・多湿、粉塵・油煙等の場所には設置しないでください。●アースを接続してください。(アースをしないと漏電や故障の場合、感電の恐れがあります)

## 株式会社 東精ボックス

電気安全法PSE:19.3.15 受付  
一般建設業許可: 東京都知事許可(般-18)第126663号

### ■お問い合わせ先

本 社	〒192-0032 東京都八王子市石川町2968-2	TEL(042)660-0845	FAX(042)660-0965
東 日 本 営 業 部	〒192-0032 東京都八王子市石川町2968-2	TEL(042)660-1627	FAX(042)660-1629
中 日 本 営 業 部	〒470-0213 愛知県みよし市打越町新池浦96	TEL(0561)32-3615	FAX(0561)34-2744
西 日 本 営 業 部	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-18-27	TEL(06)6821-0223	FAX(06)6821-0224

仕様などの記載事項は製品改良のためお断りなしに変更することがあります。